

ベルト式乾燥機 Type 1003



製品の特徴

- オガ粉やチップを乾燥できます
- 熱エネルギーを回収するので経済的
- オガ粉の乾燥エネルギーの80%を削減可能
- 熱回収機構の無いベルト乾燥機に比べても半分のエネルギー消費で済みます
- チップ乾燥でも熱回収機構を選択可能です
- 熱回収機構の無いタイプもあります

主な仕様

- 乾燥方式: ベルト式
- 乾燥処理量: 3~15トン/時
- 熱源・温水: 110°C
- 乾燥温度: 100°C
- チップの受入許容水分: 45~60%w.b.
- オガ粉の受入許容水分: 40~70%w.b.
- 乾燥後の水分: 10%w.b.~

製造



Mühlböck-Holztrocknungsanlagen GmbH
4906 Eberschwang 45, Österreich
Tel +43-7753-2296-0
Fax +43-7753-2296-9000

輸入・販売

Lab  Forest Inc.

ラブ・フォレスト株式会社
長野市桐原1丁目4-54
www.labforest.jp
info@labforest.jp